

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261137 25/16
GTIN	4067263122661
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006 – 319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 7
Lunghezza complessiva L	110 mm
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2525X16
Inserto adatto	VC.. 1604..
Set di viti per inserti	269023 3
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Sottoplacchetta	259033 5
Misura inserto	16 mm

Serie	Master Eco
Dimensione codolo	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa