


Garant

Portainseriti con bloccaggio a staffa GARANT Master eco, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L: 25/16mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272005 25/16
GTIN	4067263122708
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottoplacchetta da 1,5°	279819 2
Vite per sottoplacchetta	279824 1
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Staffa, vite, O-ring	279835 4

Serie	Master Eco
Misura inserto	16 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa