

Garant**CNMG 120416, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120416 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucioli	VG
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Raggio di curvatura	1,6 mm
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura