

Garant
DNMG 110408, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rompitrucioli	VS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura