

Garant**WNMG 080404, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080404 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7130-2
Rompitrucioli	VM
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura