

Garant
WNMG 060408, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 060408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/grossatura	finitura

Tipo	HB7130-2
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura