

Garant
CCMT 09T308, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 09T308 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
 Rompitrucioli: VS
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo	HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompitrucioli	VS

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura