

Garant**CCMT 120408, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 120408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
Rompitrucioli: VS
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rompitrucioli	VS
Rivestimento	Con rivestimento

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura