


**Garant**
**CNMG 09T308, Tipo: HB7140-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMG 09T308 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
 Rompitrucioli: VS  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f$	0,15 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	VS
Materiale da taglio	HM

Tipo	HB7140-2
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura