



## Ugello refrigerante HighPressure piegato a 60°, Filettatura: M12X1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319475 M12X1
GTIN	2050002075092
Classe articolo	33C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l'evacuazione dei trucioli.

**Ugello ad alta pressione** – specifico per pressioni elevate fino a 80 bar. Angolazione dell'ugello regolabile. Esecuzione in alluminio robusta e durevole.

Ugello piegato a 60°, esecuzione a più fori, 7 (fori) × Ø 1 mm.

#### Uso:

Utilizzabile su supporti portapezzo statici e motorizzati mediante un raccordo filettato.

### Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	M12×1
Esecuzione	Filettatura
Modello	piegate a gomito
Ø Passatubi	1 mm
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Ugello refrigerante