


Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120408

Rompitrucioli	VS
Tipo	HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura