


Garant
CNMG 09T308, Tipo: HB7140-2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 09T308 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-2
Rompitrucioli	VM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CNMG 09T308
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura