

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM

Rompitrucioli	VM
Codice ISO Insetto	CNMG 120408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura