

Garant**CNMG 120412, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120412 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 170 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VG
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Tipo	HB7140-2
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Codice ISO Insetto	CNMG 120412
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura