

Garant**CNMG 160612, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160612 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 170 m/min

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	HB7140-2
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 m/min
Rompitrucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura