

Garant
DNMG 110404, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
 Rompitrucoli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Rompitrucioli	VS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Profondità di taglio a _p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura