


**Garant****CNMG 160616, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 160616 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 170 m/min**Descrizione tecnica**

Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 170 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	VG

Tipo	HB7140-2
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura