

**Garant**
**DNMG 150604, Tipo: HB7140-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150604 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
 Rompitruccioli: VS  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Tipo	HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VS
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura