

**Garant****SNMG 120404, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SNMG 120404 HB7140-2 Raggio di curvatura: 0,4 mm  
Tipo: HB7140-2  
Rompitrucoli: VM  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	VM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo di prodotto	Insero per tornitura