

Garant
VNMG 160408, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 251734 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315339 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

VNMG 160408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
 Rompitrucioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |
| Rompitrucioli | VS |
| Profondità di taglio a_p | 0,3 - 2 mm |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | VNMG 160408 |

| | |
|--|----------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 70 - 230 m/min |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,4 mm/gir, |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura |
| Impiego principale | M |
| Tipo | HB7140-2 |
| Tipo di prodotto | Insero per tornitura |