

**Garant****WNMG 060408, Tipo: HB7140-2**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 060408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7140-2
Rompitrucioli	VS
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura