

**Garant****WNMG 080404, Tipo: HB7140-2**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 080404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

## Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	VM
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Tolleranza	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min

Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura