

Garant**CC. T 120404, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tolleranza	M

Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	VM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura