

Garant
DC. T 11T302, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T302 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
 Rompitrucioli: VS
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	Con rivestimento
Rompitrucioli	VS
Codice ISO Inserto	DCMT11T302

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Tipo	HB7140-2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura