

**Garant****DC. T 070202, Tipo: HB7140-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 070202 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
Rompitrucoli: VS  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DCMT070202

Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Rompitrucioli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura