

**Garant****DC. T 070204, Tipo: HB7140-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 070204 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
Rompitrucoli: VM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DCMT070204
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Tipo	HB7140-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura