

Garant**DC. T 11T304, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Codice ISO Inserto	DCMT11T304
Rompitrucoli	VM

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura