


Garant**SCMT 120404, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 120404 HB7140-2 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M

Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a _p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v _c applicazione principale	70 - 230 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura