


Garant**SCMT 09T304, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura