

Garant**TCMT 110208, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 110208 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110208
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Tipo	HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	VS
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura