

Garant**TCMT 110204, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 110204 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min

Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucoli	VS
Tipo di prodotto	Insero per tornitura