

Garant**VBMT 160404, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 160404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucioli	VS
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura