

Garant**TC. T 110204, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Classe articolo	21G

Descrizione

TC. T 110204 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Impiego principale	M
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	VM
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura