

Garant**VBMT 110304, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 110304 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-2
Rompitrucoli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	VBMT110304
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura