

**Garant**
**VBMT 160402, Tipo: HB7140-2**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Classe articolo	21G

**Descrizione**

VBMT 160402 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	VBMT160402
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Rompitrucioli	VS

Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura