

Garant**VC.T 160408, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7140-2
Codice ISO Inserto	VC.T 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Impiego principale	M
Rompitrucoli	VS
Rivestimento	Con rivestimento
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura