

Garant**VC.T 160404, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
Rompitrucoli: VM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	VC.T 160404
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tolleranza	M
Rompitrucioli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura