

**Garant**
**VC.T 160402, Tipo: HB7140-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Classe articolo	21G

### Descrizione

VC.T 160402 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Rompitrucioli	VS
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura