

Yale

Paranco a leva UNO plus A con catena in tondino di acciaio, Portata: 3t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086017 3
GTIN	4025092168366
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Struttura solida e compatta in lamiera di acciaio. **Dispositivo di sblocco catene** scorrevole. Guida catene per scorrimento senza difficoltà.

Uso:

Paranco a leva standard per l'impiego pratico e versatile.

Nota:

Il principio del **freno a pressione del carico** prevede che la pressione del freno assiale venga generata dal carico stesso e sia pertanto proporzionale alla grandezza del carico. Il carico è sicuro in qualsiasi posizione. Per abbassare il carico, è necessario superare la differenza tra coppia frenante e coppia resistente. Tutti gli apparecchi multiuso Yale funzionano con questo principio.

Il **dispositivo di sblocco catene** automatico consente di **avvolgere rapidamente** la catena senza carico. Sotto l'azione del carico, il **freno a pressione del carico** si richiude automaticamente e il carico viene mantenuto in posizione sicura.

La **frizione** (su richiesta) impedisce di sollevare un carico eccessivo, aumentando pertanto la durata dello strumento di sollevamento.

Versione ATEX su richiesta

Descrizione tecnica

Forza con carico nominale	40 daN
Portata t	3 t
Portata	3000 kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Dispositivo di sblocco catene	sì
Altezza di sollevamento normale	1,5 m
Numero di rinvii della catena	1
Peso	16,9 kg
Tipo di prodotto	Paranco a leva / paranco