

**Magnete cilindrico "Hold fast", AlNiCo, Ø: 55mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085968 55
GTIN	2050000965333
Classe articolo	08Q

**Descrizione****Esecuzione:**

Per separare il magnete dal pezzo mediante asta filettata di spinta. Con 2 fori filettati M8 per il fissaggio di supporti.

**Descrizione tecnica**

Ø	55 mm
Numero di filettature di fissaggio	2
Peso	1 kg
Filettatura di fissaggio nella testa magnetica	M8 mm
Forza di tenuta nominale	400 N
Altezza corpo magnete	49,2 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete cilindrico

