



## Trapano avvitatore a percussione a batteria ProCORE, Modello: GSB1890C



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Classe articolo	03B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch** per avvitare, forare e foratura a percussione.

- **L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.**
- **L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.**
- **Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.**
- **Pratica clip da cintura (non 070104).**
- **Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Mandrino autoserrante.**

Con **motore EC senza spazzole.**

**KickBackControl** con spegnimento automatico in caso di blocco ed esclusivo accoppiamento di precisione. Struttura compatta, lunghezza della testina molto corta (solo 184 mm) per offrire la massima praticità d'uso (Dim. GSB1890C), ottima quindi per svolgere lavori in punti stretti. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul. Con freno motore.

Un accoppiamento di precisione commutabile impedisce una rotazione eccessiva al raggiungimento di una determinata coppia, riducendo così l'usura del giunto e la conseguente rumorosità.

#### Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio ProCORE da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie e L-BOXX.

**Nota:**

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

**Descrizione tecnica**

Coppia massima morbido	36 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Denominazione originale prodotto	GSB 18V-90 C
Capacità batteria	4 Ah
Numero di batterie contenute	2
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Numero massimo giri 2 velocità	2100 min <sup>-1</sup>
Utilizzo tipico	Strong
Tipo di batteria	Ioni di litio
Coppia massima duro	64 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	68 mm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	18 V
Numero di colpi massimo	28500 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

**Accessori**

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V

073851 B18