

**Lampada a batteria a LED, 12 V, Modello: GLI12300****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Classe articolo	03B

**Descrizione****Esecuzione:**

Luce da lavoro da 12 V con 10 LED e due livelli di luminosità. Angolo regolabile fino a 200°, gancio, moschettone e magnete integrato.

**Fornitura:**

**Lampada a batteria senza batteria né caricabatterie.**

**Nota:**

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

**Descrizione tecnica**

Tensione batteria	12 V
Peso con batteria	0,3 g
Numero di batterie contenute	1
Corrente di illuminazione	300 lm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso senza batteria	0,15 g

Denominazione originale prodotto	GLI 12V-300
Durata	3 h
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Zona ATEX	Nessuna
Lampadine	Lampada LED
Attributo del nome del prodotto	12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro