

Garant
Marcatore, Ø Codolo d: 20mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	358725 20
GTIN	4067263550662
Classe articolo	31E

Descrizione

Esecuzione:

Cassa in acciaio per utensili con codolo Weldon.

Vantaggi:

Superficie compattata contro indebolimenti e danneggiamenti del materiale. Velocità di marcatura corrispondente all'avanzamento massimo. Alta resistenza all'usura grazie alla lunga durata dell'ago speciale. Adatti per contrassegnare superfici rotonde. Utilizzabili su tornio. Sicurezza dei processi elevata. **Cambio della punta rapido** grazie alla facilità di estrazione. Compensazione dei dislivelli dei pezzi fino a 7 mm (a seconda dell'esecuzione). Pulizia della superficie del pezzo tramite canali ad aria compressa con diversi angoli di registro di max. 10 bar. Impostazione della larghezza del carattere attraverso la regolazione della forza di pressione, senza necessità di aghi con raggi differenti! Punta a tracciare con elevata resistenza all'usura grazie alla **sfera rotante**. Nessuna formazione di bave.

Uso:

Per contrassegnare i più diversi materiali, come alluminio, titanio, acciaio, bronzo, rame, ottone, materie plastiche, ecc. Con diametro della punta più sottile per superfici più dure fino a 57 HRC.

Fornitura:

Inclusa 1 punta a tracciare n. art. 358729.

Descrizione tecnica

Ø D ₁	0,5 mm
L ₁	35,2 mm
L	87,7 mm
Ø D	16,5 mm

Ø Codolo d	20 mm
Tipo di prodotto	Utensile per etichettatura

Accessori

Punta a tracciare Raggio 0,5 mm	358729 0,5
---------------------------------	------------