

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940801 2000
GTIN	4067263559092
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 20×20G. Cassetti adatti: 16×16G (ordinare separatamente).  
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Frontalini armadio	con anta battente in lamiera e policarb. trasparente
Profondità	500 mm
Peso	49 kg
Profondità in G	20

Altezza utile	1845 mm
Larghezza in G	20
ComfortClose	no
Struttura armadio	Armadio base
Larghezza	500 mm
Posizionamento maniglia	al centro
Altezza	2000 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani