

**Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18 V, Modello: M18HOAL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	073211 M18HOAL
GTIN	4058546340513
Classe articolo	07A

Descrizione**Esecuzione:**

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.

- **Torcia a LED con tecnologia Trueview™ e testa ruotabile di 120°.**
- **Fonte di alimentazione ibrida: funzionamento con batteria da 18 V oppure con cavo.**

Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	0
Lampadine	Modulo LED
Tensione batteria	18 V
Corrente di illuminazione Livello 2	2000 lm

Corrente di illuminazione	4000 lm
Denominazione originale prodotto	M18 HOAL
Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione Livello 3	1200 lm
Attributo del nome del prodotto	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro