

HEDI

Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 50V



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081119 50V
GTIN	4003644024841
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata.

L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Economico avvolgicavo HEDI® interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm.

- **Inclinazione di 3 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**

Con prese per i **paesi Francia, Belgio, Polonia e Repubblica Ceca.**

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Descrizione tecnica

Materiale del cavo	PVC
Struttura del cavo	3G1,5
Grado di protezione IP	IP 20

Classe del cavo	H05VV-F
Materiale corpo	Plastica
Alimentazione	Alimentazione di rete
Colore cavo	rosso
Numero di prese	4
Tensione nominale	250 V
Lunghezza cavo	50 m
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Sistema diagnostico disponibile	no
Tipo di prodotto	Avvolgicavo