

HEDI

Avvolgicavo interamente in plastica, Modello: 50V



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081118 50V
GTIN	4003644024834
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata.

I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata.

L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Economico avvolgicavo HEDI® interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm.

- **Inclinazione di 3 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Descrizione tecnica

Colore cavo	rosso
Classe del cavo	H05VV-F
Numero di prese	4

Struttura del cavo	3G1,5
Alimentazione	Alimentazione di rete
Materiale corpo	Plastica
Grado di protezione IP	IP 20
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Sistema diagnostico disponibile	no
Lunghezza cavo	50 m
Materiale del cavo	PVC
Tensione nominale	250 V
Tipo di prodotto	Avvolgicavo