

**Strumento per rivetti ciechi a batteria Birdie®, Modello: CAS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770501 CAS
GTIN	4007081111973
Classe articolo	74A

**Descrizione****Esecuzione:**

Rivettatrice senza cavi per un impiego flessibile.

**Vantaggi:**

Elevata velocità di lavoro mantenendo la stessa potenza. Grazie al sistema di controllo elettronico viene garantita un'elevata sicurezza di funzionamento.

Esecuzione piccola, maneggevole e di soli 900 g di peso senza la batteria. Le bocche con codice cromatico facilitano l'identificazione del rivetto cieco utilizzato. Sostituzione estremamente facile e rapida delle bocche e manutenzione delle ganasce senza l'ausilio di utensili. Il contenitore di raccolta trasparente consente di controllare costantemente la quantità residua di chiodi. La nuova funzione Click & Twist facilita le operazioni di svuotamento del contenitore accelerandone l'esecuzione.

**Fornitura:**

Inclusi batteria scorrevole agli ioni di litio n. art. 770524 e caricabatterie n. art. 770528 Dim. CAS in L-BOXX. Bocche 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 e 17 / 32.

**Descrizione tecnica**

Tensione batteria	18 V
-------------------	------

Peso con batteria	1,3 kg
Capacità batteria	2 Ah
Forza di inserimento	10000 N
Corsa dello strumento	25 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a	5 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi

## Accessori

Batteria agli ioni di litio a cambio rapido CAS Capacità 2,0 Ah	770524 2,0
Caricabatteria Modello CAS	770528 CAS