

**Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094342 6
GTIN	4067263783404
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto con rivestimento in PU per lavori di precisione in ambienti asciutti. Buona sensibilità tattile ed elevata traspirabilità. Particolarmente adatto per manipolazioni di precisione di componenti di piccole dimensioni, lavori di manutenzione, ispezioni e montaggio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Confezione ecologica completamente senza plastica.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Misure guanti da lavoro	6
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12

Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388	4131X
Materiale supporto	Poliammide
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	255 mm
Colore	nero
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso