

HOLEX**Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094343 10 |
| GTIN | 4067263783510 |
| Classe articolo | 02H |

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto con rivestimento in PU per lavori di precisione in ambienti asciutti. Buona sensibilità tattile ed elevata traspirabilità. Particolarmente adatto per manipolazioni di precisione di componenti di piccole dimensioni, lavori di manutenzione, ispezioni e montaggio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Confezione ecologica completamente senza plastica.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Misure guanti da lavoro | 10 |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso |
| Contenuto | 12 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Caratteristiche guanti | Ipoallergenico |
| EN 388 | 4131X |
| Materiale supporto | Poliammide |
| Rivestimento | PU |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Lunghezza | 255 mm |
| Colore | grigio |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |